



SERVANTSKAP STUDIO ANTRACIT 1000

Art nr: 320018

Studio har en stilren møbeldesign med innovative, tekniske løsninger for deg som vet å sette pris på kvalitet og design. Det integrerte håndtaket gir møbelet og rommet som helhet et lett preg. Studio fås i totalt fem bredder, fra 600 til 1200 mm, og sjansen er stor for at du finner noe som passer i nettopp ditt hjem. Fås i fargene hvit matt, soft grå matt og antrasitt. Velg mellom tre nedfelte servanter i porselen eller betong. Du kan også velge et elegant frittstående håndfat på en benkeplate. Studio har skuffer med fullt uttrekk og Soft Close-funksjon. Medfølgende skuffeinneordning i form av uttakbare skuffematter og brikke av bambus med porselensskåler. Innovative opphengsbeslag for rask og enkel installasjon og justering av skuffer. Enhetene kommer ferdigmontert.

Detaljert informasjon

Artikkelkoder

| | |
|------|---------------|
| NOBB | 56920954 |
| RSK | 8908059 |
| EAN | 7340032431643 |

Standarder og klassifiseringer

| | |
|------|----------|
| ETIM | EC011382 |
|------|----------|

Produktmål og vekt

| | |
|----------------|------|
| Bredde (mm) | 1000 |
| Dybde (mm) | 453 |
| Høyde (mm) | 535 |
| Nettovekt (kg) | 36 |

Material og overflatebehandling

| | |
|------------------------|----------------|
| Hovedsakelig materiale | MDF, Sponplate |
| Material front | MDF |
| Material stamme | Sponplate |
| Overflatebehandling | Lakkert |
| Overflatefinish | Matt |
| Farge | Antrasittgrå |

Emballasjemål og vekt

| | |
|-------------------------|--------|
| Emballasjens høyde (m) | 0,595 |
| Emballasjens bredde (m) | 1,060 |
| Emballasjens lengde (m) | 0,570 |
| Bruttovekt (kg) | 37,500 |

Annet

| | |
|---------------|--|
| Type oppheng | Justerbare opphengsbeslag med veggskinne |
| Åpnemekanisme | Med myk lukking |

Vedlikeholdsråd

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødige. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av Hafas møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.